

PVAmicro

Suure imamisvõimega PVA-kattega mikrokiudlapp



Toote kirjeldus

Uudse tehnoloogia ajastu mikrokiud on kaetud osaliselt PVA- kattega (polüvinüülalkohol) ning 3D struktuur tõstab omakorda lapi mustuse eemaldus ja kandevõimekust.

PVAmicro omab suurepärast imamisvõimet ning mikrokiud on kaetud omakorda PVA pinnasega. See sobib kohtadesse, kus lisaks puhastustõhususele on oluline ka imamisvõime ning rohke mustuse eemaldus- ja kandevõime. Kasutatakse väheniiskena, niiskena või märjana. Ei sobi kõrgehügieeni tasemega kohtadesse.

Kasutamise eelised

- **Suurepärase imamisvõime:** Puhas lõpptulemus tänu oma suurepärasele imamisvõimele. PVAmicro sobib ideaalselt liigse vedeliku kuivatamiseks, kui ka pindadele, kus on oluline pühkimisjälgedeta lõpptulemus.
- **Kergelt puhastatav:** Testid näitavad, et vaid loputamise tulemusel on võimalik PVAmicrost eemaldada koguni 40 korda rohkem osakesi, kui tavalise mikrokiudlapi puhul. Selle omaduse tulemusel püsib lapp puhtana ning sobib samuti kohtadesse,

kus ei ole kõige paremad masinpesu tingimused.

- **Suur mahutavus:** PVAmicro liigub pindadel pühkides vaevatult ning eraldab niiskust ühtlaselt, mille tulemusel jääb pind täielikult puhas ja lõpptulemus pühkimisjälgedeta.

Kasutamine

Pese uued lapid pesumasina läbi enne kasutamist.

Lapid on kasutusvalmis otse pesumasinast võetuna või valmista need tööks ette käsitsi niisutades.

1. Voldi lapp kokku nii, et see oleks mugav käes, kui ka pühkides.
2. Hoi a lapp pühkides tasaselt puhastatava pinna vastas. Kasuta ära lapi kõik puhtad pinnad. Vajadusel kasuta lisaniiskust parkinud mustuse ja plekkide eemaldamiseks.
3. Lappe pestes ära aseta neid pesumasinasse kokku voldituna vaid ava need. Parima pesutulemuse saavutamiseks pööra tähelepanu masina täitmisastele, pesemise temperatuurile ja pesuaine doseerimisele.

Eelniisutusjuhend	Väheniiske meetod	Niiske meetod			
PVAmicro	0,3 dl/lapp	0,6 dl/lapp			

Toote nr.	Toode	Värv	Suurus (cm)	tk/pakk	pakk/kast
143585	PVAmicro	Sinine	38 x 35	5	20
143586	PVAmicro	Punane	38 x 35	5	20
143587	PVAmicro	Kollane	38 x 35	5	20
143588	PVAmicro	Roheline	38 x 35	5	20